

**Garant****Głowice frezarskie z gwintem, cylindryczne, PSC 63, wielkość gwintu M: M10X50****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308553 M10X50 |
| GTIN             | 4067263110095 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytę przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

**Opis techniczny**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| wymiar A długości wysięgu        | 74,5 mm     |
| Ø otworu D <sub>1</sub>          | 10,5 mm     |
| Długość użyteczna L <sub>1</sub> | 50 mm       |
| Ø zewn. D                        | 18 mm       |
| gwint M                          | M10×50      |
| adapter                          | PSC 63      |
| Norma na uchwyt                  | ISO 26623-1 |
| chłodzenie wewnętrzne            | tak         |
| Dokładność ruchu obrotowego      | ≤ 3 µm      |

Strategia skrawania

HPC

Rodzaj produktu

Uchwyty do głowic  
frezarskich z gwintem