

Pętle zaciskowe, fioletowe, 1000 kg, długość użytkowa: 1,5m**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086240 1,5
GTIN	4049924500100
Klasa artykułu	08Z

Opis**Wykonanie:**

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Opis techniczny

długość użytkowa	1,5 m
długość obwodu pętli	3 m
Szerokość pasa pętli	46 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL	1000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL	1000 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°	2000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°	1400 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°	1020 kg
Rodzaj produktu	Pętla okrągła