

**TNMG 160408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MQ
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4 mm

Zastosowanie główne	M
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia