

Garant**TNMG 160408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia