

**DC.T 11T302, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DC.T 11T302 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,75 mm
Łamacz wiórów	MQ
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia