

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK6115, oznaczenie typu W29: 24-000****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236860 24-000 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 24T |

Opis**Pasuje do:**

nr 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nazwa | 24-000 |
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,14 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 05T304 |
| Gatunek | BK6115 |
| typ | żeliwo szare (sferoidalne); ST900 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Wiercenie |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 300 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 250 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 200 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 160 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 80 m/min | S |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | 200 m/min | K |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |