

Indukcyjne urządzenie do nagrzewania, wielk.: 45



Dane zamówienia

Numer katalogowy	883962 45
GTIN	2050002076488
Klasa artykułu	86H

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe urządzenie indukcyjne do nagrzewania simatherm® do łożysk tocznych i innych pierścieniowatych części metalowych o średnicy otworu od 20 do 310 mm. Automatyka czasowa i temperaturowa pozwala na rozgrzanie łożysk tocznych do zalecanej przez producentów temperatury 110°C lub też rozgrzanie innych pierścieniowatych części metalowych. Wyjątkowa kompaktowa budowa – wraz z 3 ciężarkami waży tylko 17 kg. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą urządzeń mobilnych przez Bluetooth (tylko z bezpłatną aplikacją „World of Maintenance”)

w dostawie::

Urządzenie do podgrzewania, 3 jarzma, sonda temperatury i rękawice z izolacją cieplną.

Opis techniczny

szerokość	268 mm
zakres regulacji temperatury	20 - 180 °C
Ø zewnętrzna obrabianego przedmiotu do	310 mm
maks. masa mierzonego przedmiotu	45 kg
Napięcie	230 V

moc	2,1 kW
długość	320 mm
Ø wewnętrzna obrabianego przedmiotu od	20 mm
wysokość	293 mm
Rodzaj produktu	Nagrzewnica indukcyjna