



Płytki skrawające frezowe SOMT....20ER-GM, do wysokowydajnych frezów, PR1835



Dane zamówienia

Numer katalogowy	222073 10
GTIN	4960664029358
Klasa artykułu	25A

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytki skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

grubość płytki E	4,76 mm
posuw f_z na ząb	0,5–1,8 mm
wielkość płytek skrawających	10
typ	INOX
Promień programowany przy $a_{p \max}$	3 mm

promień naroża	2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT100420ER-GM
Gatunek	PR1835
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		