

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1825, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227472 ST1400
GTIN	4960664028061
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Frezy są uzbrajane naprzemiennie w jednakową liczbę płytek skrawających typu N2 i N3. Prosimy zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.
Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
posuw f_z na ząb	0,09–0,16 mm
Gatunek	PR1825
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308 ER-N2
Gatunek	PR1825
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		