

**Płytki skrawająca frezowa BDMT 170408 ER-JT, do głowic kątowych, PR1810****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227568 GG
GTIN	4960664026340
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0,3 \times D$.

Dokładne 90° do $a_p = 9$ mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,09–0,27 mm
promień naroża	0,8 mm
typ	GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408 ER-JT
Gatunek	PR1810
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		