

Garant

**Głowica do wytaczaków GARANT Master Mute do dogniatania
wygładzającego narzędziami diamentowymi, Ø chwytu / wielkość płytki: 40**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	265377 40
GTIN	4069515036245
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzie do dogniatania wygładzającego do klas materiałów P, M, K, N i S.

Funkcja:

Nacisk diamentowej końcówki do wygładzania generuje przepływ materiału w warstwie materiału znajdującej się blisko powierzchni.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do $R_a = 0,3 \mu\text{m}$ materiałów do 65 HRC.

Dane dot. zastos.:

Prędkość skrawania v_c = wartość obróbki wykańczającej (wartość początkowa). W przypadku wibracji stopniowo zmniejszać prędkość skrawania. Prędkość posuwu $f = 70\%$ wartości obróbki wykańczającej (wartość początkowa). Dosuw $a_p = 0,1 \text{ mm}$ (wartość początkowa) do maks. $0,2 \text{ mm}$.

w dostawie::

Zawiera diamentową końcówkę do wygładzania i śrubę zaciskową.

wskazówka:

W ramach przygotowań zaleca się jakość powierzchni wynoszącą co najmniej $R_a = 1,6 \mu\text{m}$.

Opis techniczny

Karta danych

długość całkowita L	34 mm
Seria	Master Mute
Diamantowa końcówka do wygładzania	269016 1
Przesunięcie osi L ₃	24 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	46 mm
śruba zaciskowa	269024 2
Ø chwytu D _s	40 mm
liczba kanałów chłodzących	3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265377-40>