



Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową oraz i-wi Rozdzielczość 0,0001 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434660 12,5
GTIN	4059192066529
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny cyfrowy czujnik zegarowy z bardzo dużym wyświetlaczem numerycznym i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji dzięki unikalnym, kolorowym diodom LED i wyświetlanym symbolom umożliwiającym klasyfikację wartości pomiarowych. Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, wskaźnik obracany o 280°.

Z dwukierunkowym wyprowadzaniem danych i wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej i bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego komputera.

Funkcja:

PRESET (3 wartości), granice tolerancji i granice ostrzegawcze (3 tolerancje), kolorowy wyświetlacz LED w zależności od trybu: wynik dobry / zły / obróbka dodatkowa / granice ostrzegawcze, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), LOCK (blokada przycisków ogólnych w menu), DATA (przesyłanie danych) / HOLD (zamrażanie aktualnej wartości pomiaru). IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2450.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

Ø chwytu mocującego h6	8 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Przełączalny odczyt	0,00001 cal
nacisk pomiarowy	0,65–0,90 N
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,0018 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2450
Ø korpusu	58,4 mm
stopień ochrony IP	IP 42
Przełączalny odczyt	0,0001 mm
zakres pomiarowy	0 - 12,5 mm
Kalibracja	C1
grubość obudowy	35,8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr	11 mm
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	system radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/434660-12,5>

