

Mahr

Cyfrowy czujnik zegarowy IP64 z obsługą dotykową rozdzielczość 0,0005 mm, Zakres pomiarowy: 12,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434317 12,5
GTIN	4059192066475
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z **bardzo dużym** wyświetlaczem numerycznym i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji (ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego).

Przód ze szkła hartowanego z **odpornymi na ścieranie polami dotykowymi**, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych. IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

Karta danych

stopień ochrony IP	IP 64
Przełączalny odczyt	0,0005 mm
Ø korpusu	58,4 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,004 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
nacisk pomiarowy	0,65–0,90 N
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2450
grubość obudowy	35,8 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Kalibracja	C1
Przełączalny odczyt	0,00002 cal
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy