



Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową rozdzielczość 0,01 mm, Zakres pomiarowy: 12,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434311 12,5
GTIN	4059192066543
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z **bardzo dużym** wyświetlaczem numerycznym i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji (ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego).

Przód ze szkła hartowanego z **odpornymi na ścieranie polami dotykowymi**, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych. IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

Karta danych

grubość obudowy	35,8 mm
Ø korpusu	58,4 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Przełączalny odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	12,5 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2450
nacisk pomiarowy	0,65–0,90 N
stopień ochrony IP	IP 42
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	C1
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,02 mm
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy