



Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową rozdzielczość 0,0005 mm, Zakres pomiarowy: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434304 25
GTIN	4059192066611
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Czujnik zegarowy z **bardzo dużymi** wskazaniem cyfrowymi i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji. Dodatkowy analogowy wskaźnik skali z granicami tolerancji.

Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

Funkcje pomiarów dynamicznych (MAKS. / MIN. / MIN.-MAKS.): Do kontroli dokładności ruchu obrotowego i płaskości lub wyszukiwania punktu zwrotnego.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych. IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikiem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 42
Ø korpusu	58,4 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,004 mm
Kalibracja	C1
grubość obudowy	35,8 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
nacisk pomiarowy	0,65–1,15 N
Liczba dołączonych baterii	1
Przełączalny odczyt	0,00002 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2450
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/434304-25>