



Układ czujników wagowych 24seven LEVEL – system „Stand-alone”, typ: 42



Dane zamówienia

Numer katalogowy	979440 42
GTIN	4069515036481
Klasa artykułu	9SW

Opis

Wykonanie:

Układ czujników wagowych HOLEX o nowoczesnym, industrialnym wzornictwie. Obudowa w solidnej ramie, w okładzinie z płyt Alucobond. Drzwi przednie wykonane z wysokiej jakości blachy spawanej, z okienkiem inspekcyjnym ze stabilnego pleksiglasu.

- **Oświetlenie wewnętrzne LED dostępne seryjnie.**
- **Cokół do wózków widłowych z regulowanymi nóżkami.**
- **Dzięki zintegrowanym ogniwom wagowym HOLEX 24seven LEVEL automatycznie wykrywa pobranie artykułów i zapewnia ich kompletne, w pełni automatyczne uzupełnienie.**

Standardowa konfiguracja z 42 skrzynkami na ogniwa wagowe rozmieszczonymi na 8 półkach. Skrzynki są montowane w systemie na półkach o trzech różnych rozmiarach S, M, L.

Półka S: 7 skrzynek na małe artykuły do 10 kg na skrzynkę.

Półka M: 5 skrzynek na średnie artykuły do 15 kg na skrzynkę.

Półka L: 4 skrzynki na duże artykuły do 20 kg na skrzynkę.

w dostawie::

Ekran dotykowy 10 cali, komputer w wersji mini wraz z oprogramowaniem, system operacyjny WIN 11 wersja angielska.

Powłoka lakiernicza:

Karta danych

Korpus i pokrywa jasnoszary RAL 7035 Alucobond lakierowany, przednie drzwi i cokół szary antracytowy RAL 7016 lakierowany proszkowo.

wskazówka:

Dzięki 3 różnym wielkościom półek (S, M, L) liczbę skrzynek systemu HOLEX 24seven LEVEL można indywidualnie konfigurować w zależności od potrzeb klienta. Zapytaj doradcę.

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
Seria	24seven LEVEL
masa	350 kg
Liczba skrzynek B	20
Nośność na skrzynkę B	15 kg
Nośność na skrzynkę C	20 kg
Liczba skrzynek C	8
Całkowita liczba skrzynek	42
Liczba skrzynek A	14
Nośność na skrzynkę A	10 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	640 kg
Rodzaj produktu	System wydawania towarów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/979440-42>