

Garant**Frezy torusowe czołowe HRC 62 z VHM GARANT Diabolo HPC, TiSiN, Ø DC: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	203221 18
GTIN	4069515036665
Klasa artykułu	11Z

Opis**Wykonanie:****GARANT Diabolo:**

Specjalna geometria i nowa powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.

Specjalista od stali do 62 HRC. Niezawodność procesu i zwiększenie trwałości dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrza i nowoczesnej, wysokowydajnej powłoce.

Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.

(Skrawanie czołowe tylko przy niskich głębokościach skrawania).

Opis techniczny

chwyt	DIN 6535 HA h6
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 60 HRC	0,065 mm
Ø ostrzy D_c	18 mm
długość ostrzy L_c	36 mm
długość całkowita L	92 mm
Kąt linii śrubowej	50 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Tolerancja Ø nominalnej	h7

Karta danych

Liczba zębów Z	8
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Ø chwytu D _s	18 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiSiN
Materiał ostrza	VHM
Norma	DIN 6527
typ	H
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,05×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	Czerwony
Rodzaj produktu	Głowice kątowe 90°

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal < 50 HRC	nadaje się warunkowo	150 m/min	H
Stal < 55 HRC	nadaje się	130 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	100 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadaje się	80 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo	65 m/min	H
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/203221-18>

