

FLUKE.

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, Typ: 376FC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473290 376FC
GTIN	195112123911
Klasa artykułu	47H

Opis

Wykonanie:

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej o dużych, czytelnych wskazaniach LCD, o wąskim kształcie i ergonomicznej konstrukcji. Bezdotkowy pomiar napięcia i prądu. Oprogramowanie Fluke Connect do rejestrowania i analizowania wyników pomiarów. Pomiar ekstremalnie wysokich prądów dzięki prądowemu transformatorowi miernikowemu iFlex®.

Norma:

EN 61010-1

w dostawie::

Z przewodami pomiarowymi i tapicerowaną torbą. 2x baterie nr 081561 wielk. LR6.

Opis techniczny

zakres wskaźnika	6000
funkcja pamięci	HOLD, MAK. / MIN
maks. rozwartość szczęk	34 mm
oporność	0,1 Ω – 60 k Ω
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V

Karta danych

kategoria przebiecia	CAT IV 600 V
napięcie stałe DC	0,1 V – 1000 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
metoda pomiarowa	TRUE RMS (AC)
Częstotliwość	5 Hz – 500 Hz
Liczba dołączonych baterii	2
pojemność	1 µF do 1000 µF
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
prąd stały DC	0,1 A – 1000 A
prąd przemienny AC	0,1 A – 2500 A
dokładność podstawowa	2 %
napięcie przemienne AC	0,1 V – 1000 V
Norma	EN 61010-1
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/473290-376FC>