

HOLEX®**Półfabrykaty noży okrągłych, HSS-Co10, D×długość: 16X125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	295020 16X125
GTIN	4045197187963
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.

HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).

Noże tokarskie, wg DIN 4964 kształt A. Dokładnie szlif. w granicach tolerancji **h14**.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.

Opis techniczny

Ø D	16 mm
długość	125 mm
Materiał ostrza 	HSS-Co10