

**Mała szlifierka kątowa pneumatyczna, Typ: RAM16L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079316 RAM16L
GTIN	5390145244526
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowa szlifierka kątowa o ergonomicznej konstrukcji i wąskiej głowicy ułatwiającej dostęp w ograniczonych przestrzeniach. Trwała i wydajna szlifierka kątowa. Wygięcie 10°. Z uchwytem tulejki zaciskowej 6 mm.

w dostawie::

Ze standardową tulejką zaciskową 6 mm, numer artykułu ATA Tools 133-121-10.

Wyp. dodatkowe:

Opcjonalna tulejka zaciskowa 3 mm, numer artykułu ATA Tools 133-123-10.

Opcjonalna tulejka zaciskowa 8 mm, numer artykułu ATA Tools 133-124-10.

Opcjonalna tulejka zaciskowa 10 mm, numer artykułu ATA Tools 133-106-10.

Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1271 l/min
gwint przyłączeniowy	BSP
masa	1,3 kg
moc przekazywana	370 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	73 dB(A)
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	8 mm

Karta danych

przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
maksymalna prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	4,41 m/s ²
maks. Ø tarczy	75 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe