

**HOLEX®****Półfabrykaty noży tokarskich, prostokątne, HSS-Co10, wys.xszer.: 16X4L mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	295060 16X4L
GTIN	4045197271167
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.

wysokość i szerokość: tolerancja **h14. HSS-Co 10** (10% kobaltu).

<B>półfabrykaty noży o przekroju 4-kątnym wg DIN 4964, kształt D. </B>

**Zastosowanie:**

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.

długość: 100 mm

**Opis techniczny**

wysokość	16 mm
szerokość	4 mm
długość	100 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS-Co10