

Garant

Frez do fazowania Softcut® z otworem, do płytek skrawających AO..



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215403 60
GTIN	4069515038201
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazda trzymają płytki skrawające z wielu stron, zapewniając ich stabilizację podczas skrawania.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane za pomocą płytek skrawających nr 215431–215487. Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750 wielk. 1,5** z grotem nr **674252 wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Liczba płytek skrawających	9
uzyskiwana długość sfazowania l	28,4 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	25 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm

Karta danych

pasująca wymienna płytką skrawającą	AO.T1104
śruby mocujące	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
min. Ø D	17 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
długość całkowita L_{ges}	52 mm
kąt γ	60 stopni
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,12 mm
największa Ø D_1	45 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b	14,1 mm
kształt chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy do fazowania

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 215403 60