

Garant**Frez kątowy Softcut® z chwytem Weldon, do płytek skrawających AO..****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215405 14/1
GTIN	4069515038331
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne frezy kątowe o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę oraz najwyższą precyzję i wydajność skrawania. **Z geometrią zapewniającą zmniejszenie sił skrawania przy obróbce MTCw niestabilnych warunkach** lub przy zastosowaniu na maszynach o małej sztywności.

Zastosowanie:

Do frezowania kąтового na większych głębokościach, również w pełnym materiale. Uniwersalne zastosowanie do wszystkich rodzajów stali, również nierdzewnych i kwasoodpornych.

wskazówka:

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750 wielk. 1,5** z grotem nr **674252 wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	1
Seria	Softcut®
Długość wysięgu L ₁	37 mm
Ø ostrzy D _c	14 mm
Ø chwytu D _s h6	16 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	2,1 mm
Ø D ₃	5 mm
śruby mocujące	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)

Karta danych

długość całkowita L_{ges}	85 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	AO.T1104
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	25,3 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{min.}$	19 mm
Frez obiegowy a_p	5 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	8 stopni
kształt chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice kątowe 90°

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 215405 14/1