

**Garant****Płytki skrawająca frezowa AOMT110408 ER, do frezów Softcut®, HB7930-1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215472 TI     |
| GTIN             | 4069515039321 |
| Klasa artykułu   | 2A1           |

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 5,5$  mm.

**Opis techniczny**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| promień naroża                       | 0,8 mm                          |
| typ                                  | Ti                              |
| posuw $f_z$ na ząb                   | 0,12 mm                         |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | AOMT110408 ER                   |
| Gatunek                              | HB7930-1                        |
| Materiał ostrza                      | HM                              |
| Rodzaj produktu                      | płytki skrawająca do frezowania |

**Dane użytkownika**

## Karta danych

|                            | <b>przydatność</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>kod ISO</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się           | 40 m/min             | S              |
| maksymalnie na mokro       | nadaje się warunkowo |                      |                |
| suchy                      | nadaje się           |                      |                |