


**Garant**

**Imadło maszynowe do wiertarek, mocowanie ręczne z szybkim zaciskiem mimośrodowym, szerokość szczęk A: 100mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	365038 100
GTIN	4067263112389
Klasa artykułu	31S

**Opis****Wykonanie:**

- **Stabilna konstrukcja z mocnym wrzecionem.**
- **Szczęki hartowane i szlifowane.**
- **Precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy.**
- **Jedna szczeka z pryzmą poziomą i pionową do materiału okrągłego, jedna szczeka gładka.**
- **Obie szczęki są przesunięte do mocowania płaskich części.**

Zgłoszony do opatentowania, **zintegrowany szybki zacisk mimośrodowy** zapewnia mocny chwyt na stole wiertarskim.

**Zastosowanie:**

Do mocowania obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

**Materiał:**

Korpus i ruchoma szczeka ze specjalnego żeliwa.

**Klasa dokładności:**

W zakresie **0,10 mm.**

**w dostawie::**

Klucze zaciskowe i trzy nakrętki teowe w rozmiarach 12, 14 oraz 16 mm.

**Opis techniczny**

wysokość całkowita c	92 mm
----------------------	-------

długość korpusu a	286 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Imadło BM niebieskie
szerokość szczęk A	100 mm
szerokość korpusu B	174 mm
wysokość szczęk C	32 mm
zakres mocowania b	143 mm
szerokość rowków mocujących	17 mm
rozstaw rowków mocujących	141 mm
maks. długość całkowita L <sub>4</sub>	474 mm
masa	12,5 kg
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe do wiertarki

## Akcesoria

Prowadnice do nr 365023	365025
zderzak Typ 1	365028 1
Para szczęk zamiennych (2 szt.) do imadła szybko mocującego ew. do imadła do wiertarek dla typu 100	365036 100
Wrzeciono do ręcznego imadła do wiertarek z mocowaniem ręcznym dla typu 100	365037 100
Zespół z mocowaniem mimośrodowym typ 1	365039 1