


Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AM
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia