

**Samoniwelujący laser liniowo-krzyżowy LINO, Typ: L6G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	468486 L6G
GTIN	7640110699942
Klasa artykułu	47C

Opis**Wykonanie:**

Solidna i ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed kurzem i bryzgami wody. **Z zielonymi liniami laserowymi dla optymalnej widoczności. Widoczność lepsza nawet o 400% w porównaniu z czerwonym promieniem lasera.**

Samoniwelujący laser wieloliniowy 3× linia 360°. Jedna pozioma i dwie pionowe linie lasera 360°. Linie lasera są cienkie, ostre i dobrze widoczne. Moc lasera ustawiana 3-stopniowo w celu zapewnienia lepszej widoczności lub wydłużenia czasu pracy. Samoniwelowanie na większych odległościach w położeniu ukośnym. Oszczędność czasu dzięki łatwemu ustawianiu punktu pionowego. Stały punkt pionowy dzięki wbudowanej podstawie. Łatwe i precyzyjne wyrównanie linii lasera pod kątem $\pm 10^\circ$. Funkcje zapisu ustawień spersonalizowanych. Pyłoszczelny i zabezpieczony przed bryzgami wody. Koncepcja potrójnego zasilania umożliwia niezakłóconą pracę. Do wyboru możliwość eksploatacji z akumulatorem litowo-jonowym, bateriami AA lub zasilaczem.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Akumulator litowo-jonowy, ładowarka z zasilaczem sieciowym, uchwyt baterii, laserowa tablica celownicza, magnetyczny adapter TWIST 250, zasilacz ścienny UAL 130, lina zabezpieczająca przed upadkiem, walizka.

Opis techniczny

masa	530 g
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zakres niwelowania	±4 stopni
Średnica z odbiornikiem	140 m
wysokość	110 mm
stopień ochrony IP	IP 54
głębokość	100 mm
szerokość	60 mm
Seria	LINO
czas pracy	11 h
gwint do statywu	1/4 UNC cal
zasięg z odbiornikiem	70 m
Kolor lasera	zielone
granica błędu	±0,2 mm/m
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasięg	35 m
Rodzaj produktu	Laser krzyżowy