

Garant**SC.T 09T304, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 09T304 HU7310 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
Łamacz wiórów	AM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HU7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCGT 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia