

**CNMG 120412, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Łamacz wiórów	PMG
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Gatunek	CA125P
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia