


**CNMG 160608, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Łamacz wiórów	PH
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
Gatunek	CA125P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia