

Garant**SC.T 120408, Gatunek: HB7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120408 HB7310 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Łamacz wiórów	AM

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCGT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia