


**Płytki skrawająca do toczenia CNMG 160616, do obróbki zgrubnej, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PH
promień naroża	1,6 mm
Gatunek	CA125P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min

głębokość skrawania a_p

1 - 10 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia