

Garant

Tarcze ścierne do przecinania GARANT Master Uni BARDZO WĄSKIE, stal, INOX, Ø tarczy: 115mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563240 115
GTIN	4069515040242
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Samoostrzące **ziarno ceramiczne (CER)** i nowe **wysokowydajne spoiwo** umożliwiają **wielokrotnie zwiększoną wydajność szlifowania i trwałą agresywność przy ekstremalnie chłodnym szlifie** w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami ściernymi do przecinania (A).

- **Najwyższa wydajność dzięki szybkiemu cięciu.**
- **Optymalna równowaga między bardzo miękkim cięciem z najmniejszym nakładem sił a wysoką trwałością.**
- **Specyfikacja: CER60Q-BF.**

Opis techniczny

Ø tarczy	115 mm
Ø otworu	22,23 mm
Opis kształtu	proste
grubość tarczy	1 mm

Karta danych

Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		