


**CNMM 160608, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Gatunek	CA125P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160608
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PX
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P

Rodzaj produktu

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia