

**Płytki skrawające do toczenia WNMG 080408, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	HQ
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA125P
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia