

Garant**SCMT 09T308, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7020 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm

Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia