



**Nity zrywalne PolyBulb® aluminium/stal, opakowanie zbiorcze, Ø nitu /
długość chwytu (D / L): 4,8/11mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	771030 4,8/11
GTIN	4007081943291
Klasa artykułu	74D

Opis

Wykonanie:

Nity zrywalne zapewniają trwałe połączenie różnych, nawet wrażliwych materiałów, również gdy są dostępne tylko z jednej strony.

Kształt główki: głowica płasko-okrągła = FH; głowica duża = K.

PolyBulb® rozprowadza nacisk równomiernie na komponenty. Idealnie nadaje się do nitowania miękkich i kruchych elementów, takich jak tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe. Może zastąpić nawet trzy konwencjonalne nity zrywalne i pomóc zmniejszyć różnorodność części, a tym samym ryzyko pomyłek. Zapewnia estetyczny efekt po montażu – istotne dla widocznych obszarów.

Zalety:

- **Szeroki zakres zaciskania.**
- **Duża głowica zamykająca.**
- **Idealne rozwiązanie do widocznych obszarów – estetyczny efekt po montażu.**
- **Kontrolowany nacisk otworu – zapobiega białemu przełomowi.**
- **Idealnie nadaje się do nitowania tworzyw sztucznych – wysoka wytrzymałość na rozciąganie i duża siła zrywania.**
- **Zablokowany trzpień nitu resztkowego – zapobiega stukaniu podczas użytkowania.**

Zastosowanie:

Ogrzewanie, wentylacja, technika klimatyzacji i automatyka.

Materiał:

Nit rurkowy – stop aluminium; trzpień nitowy – stal, ocynkowana.

Zalecenie:

Nity zrywalne GESIPA® – reguła:

Grubość materiału + średnica trzpienia nitu = długość trzpienia nitu

Przykład:

Materiał: Arkusz blachy 3 mm + arkusz blachy 3 mm + otwór 4 mm = długość trzpienia nitu 10 mm > Daje to nit zrywalny 4 × 10.

Opis techniczny

Średnica nitu drążonego D	4,8 mm
Materiał trzpienia nitu	Stal, ocynkowana
zakres mocowania	1,5 - 6 mm
Długość nitu drążonego L	11 mm
kształt główki	FK
Materiał nitu drążonego	Stop aluminium
Średnica wierconego otworu	4,9 mm
Liczba nitów (sztuki)	250
Seria	Nity zrywalne PolyBulb®
Rodzaj produktu	Nit