

**DNMG 150604, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	CA125P
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	PMG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia