

**TNMG 160404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	6
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA125P
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Łamacz wiórów	PQ

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia