

**DNMG 150616, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250894 CA125P |
| GTIN | 4960664015313 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| promień naroża | 1,6 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Łamacz wiórów | PH |
| posuw f | 0,25 - 0,6 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150616 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna |
| Gatunek | CA125P |
| Zastosowanie główne | P |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 140 - 300 m/min |
| głębokość skrawania a_p | 1 - 5 mm |
| Materiał ostrza | HM |

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia