

Garant

**Minipłytki skrawające do wcinania wewnętrznego, prawe, HB720, Ø Dmin / w:
11/2,5mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270090 11/2,5
GTIN	4045197560261
Klasa artykułu	21I

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	2,3 mm
Rozstaw osi końcówek $F L_3$	6,7 mm
Szerokość skrawania W	2,5 mm
wielkość płytki $\varnothing d$	8 mm
grubość płytki T	4 mm
posuw f	0,02 - 0,03 mm/obr,
\varnothing minimalna D_{min}	11 mm
Seria	Mini
Gatunek	HB720
Rodzaj produktu	Minipłytki skrawająca

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		