

**Płytko skrawająca do toczenia DNMG 150612, do obróbki zgrubnej, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PH
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	CA125P

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne

140 - 300 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka  
skrawająca do toczenia