


**CCMT 09T308, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 180 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA125P
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	HQ
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T308-HQ CA125P
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia