

**DCMT 11T302, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260488 CA125P |
| GTIN | 4960664018093 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 3 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 90 - 260 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| tolerancja | M |
| Gatunek | CA125P |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Łamacz wiórów | GK |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T302 |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Zastosowanie główne | P |
| promień naroża | 0,2 mm |

| | |
|-----------------|--|
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |