


**SNMG 150612, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Gatunek	CA125P
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 330 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Łamacz wiórów	PH
posuw f	0,3 - 1 mm/obr,

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia