

**Płytki skrawające do toczenia WNMG 080404, do obróbki średniej, Wiper****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Łamacz wiórów	WQ
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,14 - 0,55 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA125P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Materiał ostrza	HM

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia