

**VNMG 160404, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA125P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	PQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia