

**VNMG 160408, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
Gatunek	CA125P
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	PQ

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia