


**WN.G 080408, Gatunek: CA125P**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	CA125P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm

Łamacz wiórów	PMG
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia