


**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: CA125P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,06 - 0,42 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CA125P
Łamacz wiórów	WP
głębokość skrawania a_p	0,3 - 1,2 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia